



HF-Selectalume II for TL5 lamps

HF-S 180 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II è la soluzione fluorescente più economica, affidabile, compatta e conveniente, dotata della migliore tecnologia per risparmio energetico, flessibilità di sistema e performance insuperabili. La soluzione economica HF-Selectalume II è contraddistinta da un design robusto conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e performance. HF-Selectalume II è una soluzione concepita per l'uso con apparecchi per illuminazioni per interni, come spotlight, downlight e apparecchi a incasso, ampiamente utilizzati in uffici, negozi, industria, hotel, ristoranti e altre applicazioni dove sono installati dispositivi di controllo con attività di accensione/spengimento occasionale

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica		Temperatura	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V	Range temperatura ambiente	Da -20 °C a 60 °C
Frequenza di linea	50 to 60 Hz	Temp. involucro per definire la durata (Nom)	75 °C
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz	Temp. massima involucro (Max)	75 °C
Corrente di dispersione (Max)	0,5 mA		
Larghezza corrente di spunto	0,30 ms		
Picco corrente di spunto (Max)	24 A		
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	20		
Cablaggio		Meccanica e corpo	
Tipo di connettore terminali in ingresso	Connettore WAGO 744	Corpo	L360x30x22
Tipo di connettore terminali di uscita	Connettore WAGO 744 [Adatto per il cablaggio manuale]		
		Approvazione e applicazione	
		e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
		Indice di efficienza energetica	A2 BAT
		Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC Certificato CCC Certificato C-Tick Marchio TISI Approvazione SIRIM Certificato CCC

HF-Selectalume II for TL5 lamps

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	HF-S 180 TL5/PL-L II 220-240V 50/60Hz
Nome completo prodotto	HF-S 180 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829175846400
Codice d'ordine	75846400
Codice materiale (12NC)	913713042266
Codice locale	HF2S180TL5


Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

EAN/UPC - Prodotto/scatola 8718291758464

Numeratore - Confezioni per scatola
esterna 12

EAN/UPC - Case 8718291758471

Disegno tecnico



Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 180 TL5/PL-L II 220-240V 50/60Hz	360,0 mm	30,0 mm	22,0 mm	350,0 mm		4,2 mm

