



HF-SELECTALUME II TL5

HF-S 180 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II is de meest economische, betrouwbare, slanke en betaalbare fluorescentieoplossing, met een zeer onderscheidende technologie voor energiebesparing, systeemflexibiliteit en weergaloze prestaties. De kostenbesparende HF-Selectalume II heeft een robuust ontwerp dat voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen. De HF-Selectalume II is bestemd voor gebruik met binnenverlichtingsarmaturen zoals spots, downlights en inbouwarmaturen die vooral worden toegepast in kantoren, winkels, industrie, hotels, restaurants en andere toepassingen waar regelapparatuur wordt geïnstalleerd met incidentele Aan/Uit-schakelactiviteit

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens		Levensduur T-behuizing (nom.)		75 °C
Ingangsspanning	220 tot 240 V	T-behuizing maximaal (max.)		75 °C
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz			
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Eigenschappen behuizing en afmetingen		
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA	Behuizing		L360x30x22
Duur aanloopstroom	0,30 ms			
Aanloopstroom (max.)	24 A	Keurmerken en classificaties		
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	20	Beschermingsklasse		IP 20 [Bescherming tegen vingers]
		Energierendement-index		A2 BAT
Bedrading		Keurmerken		CE-markering ENEC-certificaat CCC-certificaat C-Tick-certificaat TISI-markering SIRM-goedkeuring CCC-certificaat
Connectortype ingangsaansluitingen	WAGO 744 connector			
Connectortype uitgangsaansluitingen	WAGO 744 connector [Geschikt voor handmatige bedrading]			
Operationele temperatuur				
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 60 °C			


HF-SELECTALUME II TL5

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	HF-S 180 TL5/PL-L II 220-240V 50/60Hz
Volledige productnaam	HF-S 180 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829175846400
Bestelcode	75846400
Materiaalnr. (12NC)	913713042266

Lokale code	HFS180TL5PLLEII
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291758464
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291758471

Maatschets



Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 180 TL5/PL-L II 220-240V 50/60Hz	360,0 mm	30,0 mm	22,0 mm	350,0 mm		4,2 mm

