



HF-Selectalume II for TL5 lamps

HF-S 180 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II er den mest kostnadseffektive, pålitelige, slanke og rimelige lysrørløsningen, med banebrytende teknologi som gir energibesparelser, systemfleksibilitet og uovertruffen ytelse. Den kostnadsbesparende HF-Selectalume II har et robust design som tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder. HF-Selectalume II er beregnet for bruk sammen med innendørs løsninger som spotlys, downlights og innfelte armaturer, som ofte brukes i kontorer, butikker, industrilokaler, hoteller, restauranter og andre steder der det monteres styringsmekanismer med periodisk av/på-slåing

Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,5 mA
Startstrøm-bredde	0,30 ms
Startstrøm-topp (maks.)	24 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	20
Kabling	
Koblingstype på inngangsterminaler	WAGO 744-kontakt
Koblingstype, utgangsterminaler	WAGO 744-kontakt [Egnet for manuell kabling]
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 60 °C

Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	75 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	75 °C
Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	L360x30x22
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Energieffektivitet	A2 BAT
Godkjenningsmerker	CE-merke ENEC-sertifikat CCC-sertifikat C-Tick-sertifikat TISI-merke SIRIM-godkjenning CCC-sertifikat


Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HF-S 180 TL5/PL-L II 220-240V 50/60Hz
Fullstendig produktnavn	HF-S 180 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II for TL5 lamps

Full EOC	871829175846400
Bestillingskode	75846400
Materialenr. (12NC)	913713042266
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291758464

SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718291758471

Målskisse



Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 180 TL5/PL-L II 220-240V 50/60Hz	360,0 mm	30,0 mm	22,0 mm	350,0 mm		4,2 mm

