



HF-Selectalume II TL5-lampuille

HF-S 280 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II TL5 on erittäin kustannustehokas, luotettava ja varma ratkaisu loistelampuille. Liitäntälaitteet ovat osa erittäin kokonaistaloudellisesti kustannustehokasta valaistusratkaisua, jonka avulla asiakkaat saavuttavat säästöjä missä tahansa kansainvälisessä tai kansallisessa energiansäästöohjelmassa, jonka vaatimukset käyttökohteen tulee täyttää. HF-Selectalume II -järjestelmän TL5-liitäntälaitteet sopivat erinomaisesti monenlaisiin kaupan alan uusiin rakennuskohteisiin ja saneerauskohteisiin, kuten yleisvalaistukseen pinta-asennuksena tai toimistovalauksena, pysäköintihalleihin, varastoihin ja muihin käyttötarkoituksiin – myös vesitiiviyyttä edellyttäviin kohteisiin. Liitäntälaite on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokanvaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyyppillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Maavuotovirta (suurin)	0,7 mA
Syttymisvirran leveys	0,38 ms
Syttymisvirtapiikki (suurin)	35 A
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	8

Johdotus	
Tuloliitäntöjen liitintyyppi	WAGO 744 -liitäntä
Lähtöliitännän liitintyytit	WAGO 744 -liitäntä [Sopii manuaaliseen johdotukseen]
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-25...55 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	80 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	80 °C

HF-Selectalume II TL5-lampuille

Mekaaniset tiedot ja runko

Runko	L 425x30x21
-------	-------------

Merkinnät ja luokitukset


Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojustu]
Energiatohokkuusluokka	A2 BAT
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus CCC-todistus C-Tick-todistus TISI-merkintä

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	HF-S 280 TL5/PL-L II 220-240V 50/60Hz
---------------------	---------------------------------------

Koko tuotenimi	HF-S 280 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829175848800
Tilauskoodi	75848800
Tuotekoodi (12NC)	913713042366
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718291758488
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8718291758495

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 280 TL5/PL-L II 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	21,0 mm	425,0 mm	415,0 mm	30,0 mm

