



HF-Selectalume II для ламп TL5

HF-S 280 TL5/PL-L II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II – наиболее рентабельное, надежное, компактное и доступное решение для флуоресцентного освещения. Оно отличается применением революционной технологии энергосбережения, гибкостью системы и непревзойденными рабочими характеристиками оборудования. Рентабельное решение HF-Selectalume II обладает надежной конструкцией, которая отвечает всем соответствующим международным стандартам безопасности и эксплуатации. HF-Selectalume II предназначается для применения со средствами внутреннего освещения, в том числе точечного и потолочного, с утопленными прожекторами. Подобные светильники часто используют магазины розничной торговли, офисы, гостиницы, промышленные помещения, рестораны и другие объекты с установленным оборудованием управления периодическим включением/выключением света.

Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вt
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Утечка тока на землю (макс.)	0,7 mA
Длительность импульса пускового тока	0,38 ms
Пиковый пусковой ток (макс.)	35 A
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип В) (ном.)	8
Проводка	
Клеммы входа, тип разъема	Разъем WAGO 744


Тип разъема выходных клемм	Разъем WAGO 744 [Подходит для проводки вручную]
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От –25 °C до +55 °C
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	80 °C
Температура корпуса максимальная (макс.)	80 °C
Механические компоненты и корпус	
Корпус	L 425x30x21

HF-Selectalume II для ламп TL5

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Показатель энергоэффективности	A2 BAT
Знаки утверждения	Маркировка CE Сертификат ENEC
	Сертификат CCC Сертификат C-Tick
	Маркировка TISI
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	HF-S 280 TL5/PL-L II 220-240V 50/60Hz
Полное название продукта	HF-S 280 TL5/PL-L II 220-240V 50/60Hz

Полный код продукта	871829175848800
Код заказа	913713042366
Материал № (12NC)	913713042366
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291758488
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718291758495

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 280 TL5/PL-L II 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	21,0 mm	425,0 mm	415,0 mm	30,0 mm

