



HF-Essential II for TL5/TL-D

HF-E 1/2 28-35 TL5 II 220-240 50/60Hz

Skutečně inteligentní a spolehlivý. HF-Essential II je nákladově nejvýhodnější řešení pro spolehlivý provoz zářivek. Představuje rovněž ideální výrobek základní řady pro uživatele elektromagnetických systémů, kteří chtějí využívat výhod elektronických předřadníků. Nákladově úsporný a spolehlivý předřadník HF-Essential II má třídu energetické účinnosti A2 a jeho robustní design vyhovuje všem relevantním mezinárodním standardům v oblasti bezpečnosti a výkonu. HF-Essential II je ideální volbou pro širokou škálu konstrukčních a modernizačních použití v komerčním sektoru včetně obecné montáže na stěnu, osvětlení kanceláří, parkovacích garáží, skladů a dalších použití.

Údaje o produktu


Provozní a elektrické		Výstupní svorky, typ konektoru	
Vstupní napětí	220 až 240 V	Wago 744	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	Teplota okolí	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Rozsah okolních teplot	0 °C až 50 °C
Spotřeba energie	75 W	Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	75 °C
Svodový proud (max.)	0,5 mA	Maximální teplota (max.)	75 °C
Šířka náběhového proudu	0,23 ms	Mechanické a materiály	
Účinník (zlomek)	0.97	Tělo	L 211x40x28.7
Vstupní proud (max.)	0.41 A	Certifikace a použití	
Vstupní proud (min.)	0.127 A	Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Špička náběhového proudu (max.)	21 A	Index energetické účinnosti	A2
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	25	Bezpečnostní standard	IEC 61347-2-3
Prodrátování			
Vstupní svorky, typ konektoru	Konektor WAGO 744		

HF-Essential II for TL5/TL-D

Certifikační značky	Značka CE Certifikát KEMA Keur Certifikát CB Shoda s požadavky RoHS
Označení a balení	
Objednací název produktu	HF-E 1/2 28-35 TL5 II 220-240 50/60Hz
Celý název výrobku	HF-E 1/2 28-35 TL5 II 220-240 50/60Hz
Full EOC	87186965676800
Objednací kód	56767800

Číslo materiálu (12NC)	913713042866
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696567678
Číslování SAP – balení v krabičce	20
Pouzdro – EAN/UPC	8718696567685

Rozměrové výkresy



Product	A1	B1	C1	D1	A2
HF-E 1/2 28-35 TL5 II 220-240 50/60Hz	211 mm	40 mm	28,7 mm	4,2 mm	198 mm

