

EB-Certalume для ламп TL5

EB-Ci 1-2 14-28W 220-240V 50/60 Hz

Доступный, надежный, высокоэффективный электронный ПРА для люминесцентных ламп TL5 – идеальная альтернатива ЭМ ПРА

Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220–240 Вt
Входная частота	50 или 60 Hz
Утечка тока на землю (макс.)	0,5 mA
Длительность импульса пускового тока	0,224 ms
Пиковый пусковой ток (макс.)	17 A
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип В) (макс.)	30
Проводка	
Клеммы входа, тип разъема	Вставка
Тип разъема выходных клемм	Вставка
Тип соединения	Вставка
Температура	
Температура корпуса в течение срока службы (макс.)	75 °C
Температура корпуса максимальная (макс.)	75 °C
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Пластмасса


Корпус	L210x30x26mm
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Показатель энергоэффективности	A2
Стандарт безопасности	IEC 61347-2-3, IEC 61347-1
Экологический стандарт	ISO 14001
Знаки утверждения	Сертификат CB Сертификат CCC Маркировка TISI Сертификат PSB Соответствие требованиям нормативов RCM Сертификат SNI Соответствие требованиям нормативов CS Соответствие требованиям нормативов IRAM
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	EB-Ci 1-2 14-28W 220-240V 50/60 Hz
Полное название продукта	EB-Ci 1-2 14-28W 220-240V 50/60 Hz
Полный код продукта	694793913355000
Код заказа	913713043280
Материал № (12NC)	913713043280

EB-Certalume для ламп TL5

Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	6947939133550
Нумератор — упаковок на внешний короб	30

EAN/UPC — короб	6947939133567
-----------------	---------------

Чертеж размеров



Product	A1	A2	B1	C1	D1
EB-Ci 1-2 14-28W 220-240V 50/60 Hz	210 mm	200 mm	30 mm	26 mm	4,3 mm

