

# PHILIPS

## Lighting



# EB-Certalume for TL5 lamps

## EB-C 114 TL5 220-240V 50/60Hz

Affordable, reliable, high frequency electronic ballast for TL5 fluorescent lamps, ideal alternative for electromagnetic (EM) ballasts

### 产品数据

操作和电气	
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
对地漏电流 (最大)	0.7 mA

布线	
连接器类型输入端子	250 手动连接器 [适用于手动连线和简易释放按钮]
颜色输入端	橙色
颜色输出端	灰色
连接器类型输出端子	250 手动连接器 [适用于手动连线和简易释放按钮]

温度	
外壳温度使用寿命 (标称)	75 °C


机械和外壳	
外壳	L 275x20x21

审批和申请	
IP 等级	IP20 [手指保护]
能效指数	A2
批准标志	CCC CB 证书

产品数据	
订单产品名称	EB-C 114 TL5 220-240V 50/60Hz
完整的产品名称	EB-C 114 TL5 220-240V 50/60Hz
完整产品代码	872790088654200
订购代码	913713196214
材料编号 (12NC)	913713196214
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8711500998903
计算器 - 每个外包装箱中的包数	50
EAN/UPC - 案例	8727900886542

## EB-Certalume for TL5 lamps

### 二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EB-C 114 TL5 220-240V 50/60Hz	4.2 mm	21.0 mm	275.0 mm	265.0 mm	19.8 mm

