



EB-Certalume para lámparas TL5

EB-C 214 TL5 220-240V 50/60Hz

Balasto electrónico de alta frecuencia, fiable y asequible para lámparas fluorescentes TL5; la alternativa ideal para los sistemas fluorescentes electromagnéticos . EB-C permite ahorrar costos, es fiable y tiene una eficiencia energética clase A2. Su diseño sólido cumple con todas las normas internacionales necesarias de seguridad y EMC. EL balasto está diseñado principalmente para aplicaciones de interior. Para aplicaciones de exterior, la luminaria debe ser como mínimo Clase I y debe contar con suficiente protección contra el agua y el polvo. La instalación también debe tener protección ante sobretensiones o cualquier otra protección eléctrica que se considere necesaria en tales aplicaciones e instalaciones típicas.

Datos del producto

Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Corriente de fuga a tierra (máx.)	0,7 mA
Cableado	
Terminales de entrada de tipo de conector	Conector manual 250 [Apropiado para cableado manual y botón de fácil liberación]
Terminales de entrada de color	Naranja
Terminales de salida de color	Gris
Terminales de salida de tipo de conector	Conector manual 250 [Apropiado para cableado manual y botón de fácil liberación]


Temperatura	
T° vida útil del estuche (nominal)	75 °C
Mecánica y carcasa	
Carcasa	L 275x30x25.5
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Índice de eficiencia energética	A2
Marcas de aprobación	Certificado CCC Certificado CB
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	EB-C 214 TL5 220-240V 50/60Hz
Nombre del producto completo	EB-C 214 TL5 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790090296900

EB-Certalume para lámparas TL5

Código del pedido	913713196914
N.º de material (12NC)	913713196914
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500999184

Numerador: paquetes por caja externa	20
EAN/UPC - Caja	8727900902969

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EB-C 214 TL5 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	25,5 mm	275,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

