



EB-Certalume para lámparas TL5

EB-C 228 TL5 220-240V 50/60Hz

Balasto electrónico de alta frecuencia, fiable y asequible para lámparas fluorescentes TL5; la alternativa ideal para los sistemas fluorescentes electromagnéticos. EB-C permite ahorrar costos, es fiable y tiene una eficiencia energética clase A2. Su diseño sólido cumple con todas las normas internacionales necesarias de seguridad y EMC. EL balasto está diseñado principalmente para aplicaciones de interior. Para aplicaciones de exterior, la luminaria debe ser como mínimo Clase I y debe contar con suficiente protección contra el agua y el polvo. La instalación también debe tener protección ante sobretensiones o cualquier otra protección eléctrica que se considere necesaria en tales aplicaciones e instalaciones típicas.

Datos del producto


Operación y aspectos eléctricos		Temperatura	
Voltaje de entrada	220 a 240 V	T° vida útil del estuche (nominal)	75 °C
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz		
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Mecánica y carcasa	
Corriente de fuga a tierra (máx.)	0,7 mA	Carcasa	L 275x30x25.5
Cableado		Aprobación y aplicación	
Terminales de entrada de tipo de conector	Conector manual 250 [Apropiado para cableado manual y botón de fácil liberación]	Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Terminales de entrada de color	Naranja	Índice de eficiencia energética	A2
Terminales de salida de color	Gris	Marcas de aprobación	Certificado CCC Certificado CB
Terminales de salida de tipo de conector	Conector manual 250 [Apropiado para cableado manual y botón de fácil liberación]	Información del producto	
		Nombre del producto del pedido	EB-C 228 TL5 220-240V 50/60Hz
		Nombre del producto completo	EB-C 228 TL5 220-240V 50/60Hz
		Full EOC	872790090298300

EB-Certalume para lámparas TL5

Código del pedido	913713197114
N.º de material (12NC)	913713197114
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500999191

Numerador: paquetes por caja externa	20
EAN/UPC - Caja	8727900902983

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EB-C 228 TL5 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	25,5 mm	275,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

