

PHILIPS

Lighting



Chấn lưu EB- Certalume cho bóng đèn PLT/C

EB-C 113 PL-T/C 220-240V 50/60Hz

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Phiên bản loại	mk1
Loại bóng đèn	PL-T/C
Số lượng bóng đèn	1 chiếc/đơn vị
Số lượng sản phẩm trên MCB (16A Loại B) (Danh định)	20
Tự động khởi động lại	Không

Thông số vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Tần số vận hành (Danh định)	20-40 kHz
Hệ số đnh (Danh định)	1,9
Hệ số công suất 100% tải (Danh định)	0,95
Điện áp lưới điện an toàn (AC)	-10%-+10%
Dòng điện rò rỉ xuống đất (Danh định)	0,5 mA

Đi dây	
Loại đầu nối cực đầu vào	250 mỗi nối thủ công [Thích hợp cho đấu nối dây thủ công và nút tháo thuận tiện]
Điện dung dây cáp của dây đầu ra chung (Tối đa)	120 pF

Ngõ vào màu sắc	Cam
Cực đầu ra màu sắc	Ghi
Loại đầu nối cực đầu ra	250 mỗi nối thủ công [Thích hợp cho đấu nối dây thủ công và nút tháo thuận tiện]
Chiều dài cáp khi đi dây nóng	0,75 m
Chiều dài dải dây	9.0-10.0 mm
Điều khiển chủ/tờ bộ đèn kép	Không khuyến khích [Không nên sử dụng chế độ vận hành Chủ/Tối]
Mặt cắt ngang cực đầu vào	0.50-1.50 mm ²
Mặt cắt ngang cực đầu ra	0.50-1.50 mm ²
Điện dung dây cáp của dây đầu ra nối đất (Tối đa)	120 pF

Đặc tính của hệ thống	
Công suất chấn lưu-bóng đèn định mức	13 W
Công suất hệ thống trên PL-T/C	15 W
Tiêu hao công suất trên PL-T/C	2.0 W
Công suất bóng đèn trên PL-T/C	13.0 W


Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ trong suốt tuổi thọ (Danh định)	65 °C

Chấn lưu EB-Certalume cho bóng đèn PLT/C

Nhiệt độ vỏ tối đa (Tối đa)	65 °C
Vận hành khi khẩn cấp	
Điện áp pin kích đèn	165-253 V
Phê duyệt và Ứng dụng	
Chỉ số hiệu quả năng lượng	A2
Phân loại IP	IP 20 [Bảo vệ xâm nhập 20]
Bảo vệ quá áp 276 VAC	48 h
EMI 9 kHz ... 30 MHz	EN55015
Độ rung tiêu chuẩn	IEC68-2-6 F c
Tiêu chuẩn chống va đập	IEC 68-2-29 Eb
Tiêu chuẩn độ ẩm	EN61347-1

Đấu phê duyệt	Chứng nhận CCC Chứng nhận CB
Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	872790083286000
Tên sản phẩm khác	EB-C 113 PL-T/C 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Sản phẩm	8711500997722
Mã đơn hàng	913713198414
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	24
Số vật liệu (12 chữ số)	913713198414
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,101 kg

Bản vẽ kích thước



EB-C 113 PL-T/C 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
EB-C 113 PL-T/C 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	31,0 mm	94,0 mm	86,0 mm	72,0 mm

