



Chấn lưu EB-Certalume cho bóng đèn PLT/C

EB-C 226 PL-T/C 220-240V 50/60Hz

Chấn lưu điện tử giá cả phải chăng, đáng tin cậy, tần số cao cho bóng đèn huỳnh quang 4 chân PL-T và PL-C, lý tưởng để thay thế cho chấn lưu điện từ (EM). Chấn lưu được thiết kế chủ yếu để sử dụng trong nhà. Nếu sử dụng ngoài trời, bộ đèn phải tối thiểu là Cấp I và cần được bảo vệ đầy đủ khỏi nước và bụi xâm nhập. Khi lắp đặt cũng cần bảo vệ chấn lưu khỏi xung sét hoặc các biện pháp bảo vệ điện cần thiết khác tùy theo điều kiện cài đặt và ứng dụng chiếu sáng.

Dữ liệu sản phẩm

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Số lượng sản phẩm trên MCB (16A Loại B) (Danh định)	20
Đi dây	
Loại đầu nối cực đầu vào	250 mỗi nối thủ công [Thích hợp cho đầu nối dây thủ công và nút tháo thuận tiện]
Ngõ vào màu sắc	Cam
Cực đầu ra màu sắc	Xám
Loại đầu nối cực đầu ra	250 mỗi nối thủ công [Thích hợp cho đầu nối dây thủ công và nút tháo thuận tiện]

Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ trong suốt tuổi thọ (Danh định)	65 °C
Nhiệt độ vỏ tối đa (Tối đa)	65 °C

Cơ khí và vỏ đèn	
Vỏ đèn	- [Not Specified]

Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Chỉ số hiệu quả năng lượng	A2
Dấu phê duyệt	Chứng nhận CCC Chứng nhận CB


Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	EB-C 226 PL-T/C 220-240V 50/60Hz
Tên sản phẩm đầy đủ	EB-C 226 PL-T/C 220-240V 50/60Hz

Chấn lưu EB-Certalume cho bóng đèn PLT/C

Mã sản phẩm đầy đủ	872790088907900
Mã đơn hàng	913713198914
Số vật liệu (12NC)	913713198914
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8711500998941

Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	24
EAN/UPC - Vỏ	8727900889079

Bản vẽ kích thước



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EB-C 226 PL-T/C 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	31,0 mm	94,0 mm	86,0 mm	72,0 mm

