



EB-Certalume untuk lampu TL-D

EB-C 236 TL-D 220-240V 50/60Hz

EB-Certalume merupakan ballast yang hemat biaya, ramping, dan sangat terjangkau untuk operasi lampu neon yang andal. EB-Certalume juga merupakan produk tingkat dasar yang ideal bagi pengguna sistem elektromagnetik yang ingin menikmati manfaat yang ditawarkan oleh ballast elektronik. EB-Certalume yang hemat biaya dan andal memiliki kelas efisiensi energi A2, dan desainnya yang kuat sesuai dengan semua standar keselamatan dan performa internasional yang relevan. EB-Certalume dimaksudkan untuk penggunaan dengan perlengkapan pencahayaan dalam ruangan seperti luminer tersembunyi, yang secara luas digunakan di kantor, industri, hotel, restoran, dan aplikasi lainnya.

Product data


Pengoperasian dan Kelistrikan		Suhu	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V	Masa Pakai T-Case (Nom)	75 °C
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz	Mekanis dan Housing	
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz	Housing	L 210x40x30
Jumlah Produk pada MCB (16A Tipe B) (Nom)	28	Penyetujuan dan Aplikasi	
Pengkabelan		Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Terminal Input Tipe Konektor	Konektor manual 250 [Sesuai untuk kabel manual dan tombol lepas mudah]	Indeks Efisiensi Energi	A2
Terminal Input Warna	Oranye	Tanda Persetujuan	Sertifikat CCC Sertifikat CB
Terminal Output Warna	Abu-abu	Data Produk	
Terminal Output Tipe Konektor	Konektor manual 250 [Sesuai untuk kabel manual dan tombol lepas mudah]	Nama produk pesanan	EB-C 236 TL-D 220-240V 50/60Hz
		Nama lengkap produk	EB-C 236 TL-D 220-240V 50/60Hz
		Kode produk lengkap	872790085880800

EB-Certalume untuk lampu TL-D

Kode urutan	913713199315
No. Material (12NC)	913713199315
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8711500998163

Numerator - Pak per kotak bagian luar	20
EAN/UPC - Kantung	8727900858808

Dimensional drawing



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EB-C 236 TL-D 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,0 mm	210,0 mm	200,0 mm	40,0 mm

