



用于 TL-D 灯的 EB-Certalume

EB-C 236 TL-D 220-240V 50/60Hz

TLD 荧光灯专用的高频电子镇流器，质轻，适用于电源电压为 220-240V 的应用环境


产品数据

操作和电气	
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)(标称)	
28	
布线	
连接器类型输入端子	250 手动连接器 [适用于手动连线和简易释放按钮]
颜色输入端	橙色
颜色输出端	灰色
连接器类型输出端子	250 手动连接器 [适用于手动连线和简易释放按钮]
温度	
外壳温度使用寿命 (标称)	75 °C
机械和外壳	
外壳	L 210x40x30

审批和申请	
IP 等级	IP20 [手指保护]
能效指数	A2
批准标志	CCC CB 证书
产品数据	
订单产品名称	EB-C 236 TL-D 220-240V 50/60Hz
完整的产品名称	EB-C 236 TL-D 220-240V 50/60Hz
完整产品代码	872790085880800
订购代码	913713199315
材料编号 (12NC)	913713199315
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8711500998163
计算器 - 每个外包装箱中的包数	20
EAN/UPC - 案例	8727900858808

用于 TL-D 灯的 EB-Certalume

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EB-C 236 TL-D 220-240V 50/60Hz	4.2 mm	30.0 mm	210.0 mm	200.0 mm	40.0 mm

