



HID-Basic Semi-Parallel ballasts for MHN/CDM lamps

BMH 70L 300I TS


HID 的基本半并行镇流器是浸渍 (HID 标准) 电磁镇流器金属卤化物和 CDM 灯的外部点火使用铜/铁。

产品数据

操作和电气		完整的产品名称	BMH 70L 300I TS
输入电压	220 V	完整产品代码	697480505105200
线频率	50 Hz	订购代码	913713200667
输入频率	50 Hz	材料编号 (12NC)	913713200667
布线		计算器 - 每包数量	1
连接器类型	螺钉	EAN/UPC - 产品/箱	6974805051052
审批和申请		计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
批准标志	CE 标记 ENEC 证书 CCC	EAN/UPC - 案例	6974805051069
产品数据			
订单产品名称	BMH 70L 300I TS		

HID-Basic Semi-Parallel ballasts for MHN/CDM lamps

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BMH 70L 300I TS	6.2 mm	51.5 mm	117.0 mm	102.0 mm	57.1 mm

