

HID-Basic Semi-Parallel ballasts for SON/CDM/MH lamps

BSN 1000L 3001


Ballast semi-paralel standar HID adalah ballast tembaga/besi elektromagnetik (standar HID) yang direndam untuk digunakan dengan ignitor eksternal untuk lampu HID.

Product data

Pengoperasian dan Kelistrikan		Nama lengkap produk	
Tegangan Masuk	220 V		BSN 1000L 3001
Frekuensi Garis	50 Hz	Kode produk lengkap	697480505075800
Frekuensi Input	50 Hz	Kode urutan	913713201667
Pengabelan		No. Material (12NC)	913713201667
Tipe Konektor	Sekrup	Numerator - Jumlah Per Pak	1
Penyetujuan dan Aplikasi		EAN/UPC - Produk/Kantung	6974805050758
Tanda Persetujuan	Tanda CE	Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
Data Produk		EAN/UPC - Kantung	6974805050765
Nama produk pesanan	BSN 1000L 3001		

HID-Basic Semi-Parallel ballasts for SON/CDM/MH lamps

Dimensional drawing



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 1000L 300I	6,2 mm	102,0 mm	183,0 mm	134,5 mm	117,0 mm

