



# HID-High Power ballasts for MH lamps

## BMH 2000L 2114


浸渍 ( HID 标准 ) 电感镇流器适用于 HID 光源，与一个外部触发器结合使用

### 产品数据

<b>操作和电气</b>	
输入电压	400 V
<b>布线</b>	
连接器类型	螺钉
<b>产品数据</b>	
订单产品名称	BMH 2000L 2114
完整的产品名称	BMH 2000L 2114

完整产品代码	697480505039000
订购代码	913713201767
材料编号 (12NC)	913713201767
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6974805050390
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1
EAN/UPC - 案例	6974805050406

### 二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BMH 2000L 2114	7 mm	102 mm	215.0 mm	181.0 mm	117.0 mm