



MasterColor CDM-TM

MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 SYS/12

Introducing the smallest 20W ceramic metal halide lamp together with the unique e-Vision® electronic ballast. It's visually pleasing and financially rewarding, so the focus can be on your merchandise and not the ceiling clutter.

Varování a bezpečnost

- R "WARNING: These lamps can cause serious skin burn and eye inflammation from short wave ultraviolet radiation if outer envelope of the lamp is broken or punctured. Do not use where people will remain for more than a few minutes unless adequate shielding or other safety precautions are used. Certain lamps that will automatically extinguish when the outer envelope is broken or punctured are commercially available." This lamp complies with FDA radiation performance standard 21 CFR subchapter J. (USA:21 CFR 1040.30 Canada: SOR/DORS/80-381)


Údaje o produktu

Obecné informace		Délka oblouku O (jmen.)	
Patice krytky	PGJ5 [PGJ5]	3 mm	
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]	Provozní a elektrické	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	12 000 h	Spotřeba energie	22,0 W
Světelně technické		Napětí (jmen.)	100 V
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Napětí (jmen.)	100 V
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Řízení a stmívání	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,433	Stmívatelné	Ne
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,392	Mechanické a materiály	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Povrchová úprava žárovky	Číré
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	75 lm/W	Tvar žárovky	T13.3 [T 13,3 mm]
Index podání barev (CRI)	87	Certifikace a použití	
		Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,4 mg

MasterColor CDM-TM

Spotřeba energie kWh/1000 h	24 kWh
Označení a balení	
Objednací název produktu	MMC LAMPKIT CDM-TM 20W/830
Celý název výrobku	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 SYS/12
Full EOC	871150020766115
Objednací kód	20766115


Rozměrové výkresy



Fotometrické údaje

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MMC LAMPKIT CDM-TM 20W/830	13,3 mm	0,44 in	3 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm


Light Distribution Diagram - MMC LAMPKIT CDM-TM 20W/830



Číslo materiálu (12NC)	914499996230
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500207661
Číslování SAP – balení v krabičce	12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500207579


Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MMC LAMPKIT CDM-TM 20W/830	13,3 mm	0,44 in	3 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm

Spectral Power Distribution Colour



MasterColor CDM-TM

Životnost



Life Expectancy Diagram - MMC LAMPKIT CDM-TM 20W/830

Lumen Maintenance Diagram - MMC LAMPKIT CDM-TM 20W/830

