



# GrandeVille LED

## BPS962 GRN29/830 LO CLO-DDF6 C4K

Grandville LED - LED GreenLine 2900 lm - Sisäinen säle

GrandeVille LED -valaisimen perinteinen muotoilu, selkeät linjat ja kestävät materiaalit tekevät siitä erinomaisen ratkaisun mihin tahansa kaupunkiympäristöön. Energiaa säästävä, hyvin suojattu valaisin tuottaa kirkkaan valkoista valoa. GrandeVille LED soveltuu sekä pylväs- että seinäasennettavaksi. Kupu on tilattava erikseen, värvaihtoehtoina harmaa tai valkoinen

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteiden määrä	1 [ 1 kpl]
Lamppuperheen koodi	GRN29 [ LED GreenLine 2900 lm]
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSR [ Tehonsyöttöyksikkö säädettävä]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optinen elementti	LO [ Sisäinen säle]
Upotettu ohjaus	CLO-DDF6 [ Jatkuva valontuotto ja DynaDimmer, vakio-ohjelma 6]
Ohjauskäyttöliittymä	-
Kaapeli	Kaapeli 4.0 m ilman pistotulppaa (C4K)
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore

	the median useful life (B50) value also represents the B10 value. * Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.
Vakiovalo-ominaisuus	Kyllä
Product Family Code	BPS962 [ Grandville LED]

### Valon tekniset tiedot

Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
<b>Käyttö ja sähkö tiedot</b>	
Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Ohjaussignaalin jännite	1-10 V DC

### Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

# GrandeVille LED

## Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Optiikan kuvun/linsin materiaali	Polykarbonaatti
Asennuslaite	60P [ Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm]
Väri	Harmaa

## Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP65 [ Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [ 20 J ilkeivaltasuojaus]

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Alun vast. värlämpötila	3000 K
-------------------------	--------

## Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Control gear failure rate at median useful life 100000 h	10 %
Lumen maintenance at median useful life* 100000 h	L100


## Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C

## Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829156335800
Tilaustuotteen nimi	BPS962 GRN29/830 LO CLO-DDF6 C4K
EAN/UPC – tuote	8718291563358
Tilauskoodi	56335800
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	919008630303
Nettopaino (kappale)	6,500 kg

## Mittapiirros



GrandeVille LED BPS962

