



Helios LED

BPS900 GRN45/830 GR CLO-DDF6 166P C4K

Helios LED, LED GreenLine 4500 lm

Helios LED gør det muligt at opnå store energibesparelser uden at ændre den aktuelle belysningsarmaturstil, hvilket er en klar fordel, f.eks. i forbindelse med renoveringsprojekter. Dette armatur, hvis design symboliserer den olympiske flamme, er et meget dekorativt element, som vil berige ethvert bylandskab. Helios LED giver takket være den indbyggede optiske diffuser et behageligt indirekte hvidt lys uden blænding og byder desuden på de sidste nye muligheder med hensyn til dæmpning.

Produkt data

Generelle oplysninger		Opfylder kravene i EU RoHS	
Kode for lampeserie	GRN45 [LED GreenLine 4500 lm]		Nej
Udskiftelig lyskilde	Ja	Lysteknisk	
Driver inkluderet	Ja	Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°
Bemærkninger	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.	Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
		Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
		Farvegengivelsesindeks (CRI)	83
Produktseriekode	BPS900 [Helios LED]	Lyskildefarve	830 Varm hvid
Lighting Technology	LED	Optikafskærmningstype	Skål/afskærmning i polykarbonat, klar
Indbygget lysstyringssystem	Konstant lysudbytte og DynaDimmer med faste forindstillinger, version 6	Drift og el	
CE-mærke	Ja	Indgangsspænding	220 til 240 V
ENEC-mærke	-	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
		Kabel	4,0 m kabel uden stik
		Temperatur	
		Omgivende temperaturområde	-30 til +25 °C

Helios LED

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed, regulering
Kontrolgrænseflade	-
Konstant lysudbytte	Ja

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Aluminium
Farve på armaturhus	Grå
Monteringsanordning	Stolpetop til diameter på 166 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK10 [20 J, modstandsdygtig over for hærværk]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Indledende farvegengivelsesindeks – tolerance	+/-2
---	------

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
--	-----

Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L100
---	------

Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
-----------------------------------	-------

Produktdata

Ordreproduktnavn	BPS900 GRN45/830 GR CLO-DDF6 166P C4K
Det fulde produktnavn	BPS900 GRN45/830 GR CLO-DDF6 166P C4K
Full EOC	871829198951600
Ordrekode	98951600
Materialenr. (12NC)	919008630610
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291989516
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718291989516

Målskitse

