



GrandeVille LED

BPS962 GRN45/830 DF CLO C4K

Grandville LED - 1 st - LED GreenLine 4500 lm - 830 varmvit - Strömförsörjningsenhet reglerande - 220 till 240 V - 50-60 Hz - Säkerhetsklass II - Diffuser element - grå - Konstant ljusflöde - Kabel 4,0 m utan kontaktdon (C4K) - 25 °C - Stolptopp för diameter 60 mm

Dagens kunder vill ha en armatur som ger både energieffektivitet och en visuellt behaglig belysningseffekt. GrandeVille LED kombinerar funktionella och estetiska egenskaper. Den klassiska utformningen, med rena linjer och robust material, gör att den passar perfekt för alla stadsmiljöer. Armaturen är väl avskärmd och ger ett klart vitt ljus, samtidigt som den möjliggör avsevärda energibesparingar. GrandeVille LED passar för montering på stolpar eller väggfästen. GrandeVille LED kan fås med antingen rotationssymmetrisk eller asymmetrisk ljusdistribution, för minskad mängd spilljus. Taket måste beställas separat, finns i grått eller vitt

Produktdata

Allmän information	
Antal ljuskällor	1 [1 st]
Lampfamiljskod	GRN45 [LED GreenLine 4500 lm]
Ljuskällans färg	830 varmvit
Driftdon/strömenhet/transformator	PSR [Strömförsörjningsenhet reglerande]
Driftdon ingår	Ja
Optik	DF [Diffuser element]
Inbyggd styrning	CLO [Konstant ljusflöde]
Styrgränssnitt	-
Kabel	Kabel 4,0 m utan kontaktdon (C4K)
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

CE-märkning	CE märkning
ENEC-märkning	-
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value. * Vid extrema omgivningstemperaturer kan armaturen dimras automatiskt för att skydda komponenterna

GrandeVille LED

Konstant ljusflöde	Ja
Product Family Code	BPS962 [GrandeVille LED]

Ljusteknik

Standardvinkel för stolptoppsmontage	0°
Standardvinkel för sidoingång	0°

Drift och elektricitet

Ingående spänning	220 till 240 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Styrsignalens spänning	1-10 V DC

Mekanik och armaturhus

Monteringsenhet	60P [Stolptopp för diameter 60 mm]
Färg	grå

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10 [20 J vandalsäker]

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Init. korr. färgtemperatur	3000 K
----------------------------	--------

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Control gear failure rate at median useful life 100000 h	10 %
--	------

Lumen maintenance at median useful life* 100000 h	L100
---	------

Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C

Produktdata

Fullständig produktkod	871869625088400
Beställningsproduktnamn	BPS962 GRN45/830 DF CLO C4K
EAN/UPC – Produkt	8718696250884
Beställningsnummer	25088400
E-nummer	7752304
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	919008630681
Nettovikt (stycke)	6,500 kg

