



Copenhagen LED Big

BRS441 GRN78-3S/740 II DK CLO-DDF6 C10K

Big Copenhagen LED side entry, LED GreenLine 7800 lm, 740 Neutral hvid, Sikkerhedsklasse II, Lysfordeling – våd vej (DK), Konstant lysudbytte og DynaDimmer med faste forindstillinger, version 6, 10 m kabel uden stik

Copenhagen blev udviklet i samarbejde med Københavns byplanlægning for at forbedre det æstetiske i byens belysning. Armaturets tidløse design fås i to størrelser, for at sikre at målene på armaturet og masten passer sammen, og at installationen passer harmonisk med dets omgivelser. Et udvalg af symmetriske og asymmetriske lysfordelinger og moderne LED-teknologi fuldender specifikationen af et yderst fleksibelt armatur.

Produkt data

Generelle oplysninger		Lighting Technology	
Kode for lampeserie	GRN78 [LED GreenLine 7800 lm]	Indbygget lysstyringssystem	LED
Udskiftelig lyskilde	Ja		Konstant lysudbytte og DynaDimmer med faste forindstillinger, version 6
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	CE-mærke	Ja
Driver inkluderet	Ja	Garantiperiode	5 år
Bemærkninger	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien. * Ved ekstreme temperaturer dæmpes armaturet muligvis automatisk for at beskytte komponenterne	Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
		ENEC-mærke	-
		Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lyskildes motortype	LED	Lysteknisk	
Produktseriekode	BRS441 [Big Copenhagen LED side entry]	Opadrettet lysudbyttegrad	0
		Lysstrøm	6.560 lm
		Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°

Copenhagen LED Big

Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	122 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥70
Lyskildefarve	740 Neutral hvid
Optikafskærmningstype	Planglas
Lampens lysstrålespedning	180°
Optisk type – udendørs	Lysfordeling – våd vej (DK)

Drift og el

Indgangsspænding	220/240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indledende CLO-strømforbrug	47 W
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	54 W
Slut-CLO-strømforbrug	60 W
Startstrøm	46 A
Starttid	0,25 ms
Strømforbrug	60 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	-
Kabel	10 m kabel uden stik
Antal produkter på MCB af 16 A type B	8

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-40 til +50 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømhed/transformer	Strømforsyningsenhed med DynaDimmer og konstant lysudbytte (integreret)
Kontrolgrænseflade	-
Konstant lysudbytte	Ja

Mekanik og armaturhus

Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Glas
Fikseringsmateriale	Aluminium
Farve på armaturhus	Opal
Monteringsanordning	Sideindgang til diameter på 48 mm
Optikafskærmning/objektivform	Fladt
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet højde	367 mm

Samlet diameter	462 mm
Effektivt projekteret område	0,13 m²

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Armaturoverspændingsbeskyttelsesniveau indtil 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-7%
Indledende kromaticitet	(0.382, 0.380) SDCM <5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Indledende farvegengivelsesindeks – tolerance	+/-2

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 100.000 timer	10 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 100.000 timer	L100

Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur	25 °C
Tq	

Produktdata

Ordreprodukt navn	BRS441 GRN78-3S/740 II DK CLO-DDF6 C10K
Det fulde produkt navn	BRS441 GRN78-3S/740 II DK CLO-DDF6 C10K
Full EOC	871829156084500
Ordrekode	56084500
Materialenr. (12NC)	919008632033
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291560845
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718291560845

Copenhagen LED Big

Målskitse

