



MileWide²

BPP435LED45/740IISIBL1DM12CTGCOSRB60S

MileWide 2 post LED, LED Module 4500 lm, 740 nötr beyaz, Güvenlik sınıfı II, Dağılım, orta 12, Gümüş, Deniz tuzu korumalı kaplama, 3 kutuplu, kablo konnektörlü 0,5 m kablo, 60-76 mm çap için tepe

Holscher Design ile birlikte, oldukça popüler MileWide ailesinin takipçisi olan MileWide LED gen2 modelini geliştirdik. MileWide LED gen2'nin çeşitli özel direkleri ve destekleri içeren saf ve yalın tasarımı, günümüzün ve geleceğin kent manzarasına mükemmel uyum sağlar. MileWide LED gen2, gelişmiş LED motoru ve uygulamaya özel optik sistem kullanımı sayesinde olağanüstü ışık kalitesi ve ışık performansı sunar ve önemli ölçüde enerji tasarrufuna imkan tanırken yol üzerinde kusursuz biçimde eşit dağılımlı ışık sağlar. Ayrıca MileWide LED gen2, Philips SR (Sisteme Hazır) soketi ile donatılmış olduğundan aydınlatma kontrolü ve yazılım uygulamalarıyla eşleştirilmeye hazırdır. Bu özellik, kullanım süresi içerisinde herhangi bir zamanda Interact City gibi gelişmiş yazılım uygulamalarına bağlanabileceği anlamına gelir. Üstelik Philips Service etiket uygulaması sayesinde her aydınlatma armatürü benzersiz biçimde tanımlanabilir. Direk kapağının iç kısmına yerleştirilen QR kod kolayca taranarak, aydınlatma yapılandırmasına anında erişim sağlar ve böylece aydınlatma armatürü kullanım ömrünün hangi noktasında olursa olsun, bakım ve programlama işlemlerinin daha hızlı ve kolay olmasına imkan verilir.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Açıklamalar	* Aşın ortam sıcaklıklarında aydınlatma armatürleri, bileşenleri korumak için otomatik olarak dimlenebilir.
Lamba ailesi kodu	LED45 [LED Module 4500 lm]	İşık kaynağı motoru türü	LED
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet	Ürün ailesi kodu	BPP435 [MileWide 2 post LED]
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	Aydınlatma Teknolojisi	LED
Tertibat dahildir	Evet	Değer merdiveni	Performans

CE işareti	Evet
Garanti süresi	5 yıl
Alev alma işareti	-
ENEC işareti	ENEC işareti
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0
Işık Akısı	3.915 lm
Standart eğim açısı üstten montaj	-
Standart devirme açısı yandan giriş	-
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	137 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70
Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz
Optik kapak tipi	Düz cam
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	-
Optik sistem türü dış mekan	Dağılım, orta 12

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220/240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Kalkış Akımı	21 A
Ani akım süresi	300 ms
Güç Tüketimi	28,5 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.96
Bağlantı	Bağlantı ünitesi, 3 kutuplu
Kablo	3 kutuplu, kablo konnektörlü 0,5 m kablo
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	20

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C
-------------------------	--------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Sürücü/güç ünitesi/trafo	DALI ve SystemReady arayüzlü güç kaynağı ünitesi
Kontrol arabirimi	GPRS ağı
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polimetil metakrilat
Optik kapak malzemesi	Cam
Sabitleme malzemesi	Alüminyum
Muhafaza Rengi	Gümüş

Montaj cihazı	60-76 mm çap için tepe
Optik kapak şekli	Düz
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	574 mm
Genel genişlik	276 mm
Genel yükseklik	205 mm
Etkili projeksiyon alanı	0,049 m²
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	205 x 276 x 574 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK07 [2 J güçlendirilmiş]
Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)	6 kV diferansiyel moduna ve 6 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-7%
Başlangıç renk türü	(0.380, 0.380) SDCM <5
Güç tüketimi toleransı	+/-10%
Başlangıçtaki Renksel	+/-2
Geriverim İndeks Toleransı	

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü anıza oranı	0,05 %
Ortalama kullanım ömrü*	L96
100000 saatte lümen bakım	

Uygulama Koşulları

Performans ortam sıcaklığı	25 °C
Tq	
Maksimum dim seviyesi	Programlanabilir

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BPP435LED45/740IISIBL1DM12CTGCOSRB60S
Tam ürün adı	BPP435LED45/740IISIBL1DM12CTGCOSRB60S
Tam ürün kodu	871869958045200
Sipariş kodu	58045200
Malzeme No. (12NC)	919008633658
Numeratör - Paket Başına	1
Miktar	
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718699580452
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8718699580452

Boyutlu çizim

