



# MileWide² Large

## BPP436 LED185-4S/740 I SI DM10 D9 SRG10

MileWide 2 post LED large - LED module 18500 lm - 740  
Neutraali valkoinen - Suojausluokka I - Keskilaaaja valonjako 10 -  
Hopea - Johto 0.5 m, liitin, 5-napainen

Ympäristöystävällisten valaistusratkaisujen avulla voidaan parantaa kaupunkiympäristön viihtyisyyttä, mukavuutta ja turvallisuutta. Philips on suunnitellut yhdessä Holscher Designin kanssa MileWide2-valaisimen, joka on suosittu MileWide-tuoteperheen seuraaja. Selkeälinjaiset MileWide2 -valaisimet sopivat täydellisesti moderniin kaupunkikuvaan. Tehokkaan valaistuksen ja tyylikkään ulkoasun ansiosta MileWide² sopii lukuisiin käyttökohteisiin, aina vilkkailta teiltä kaupunkien keskustaan. Valaisimessa on tasainen valonjako ja alhainen häikäisy, minkä ansiosta HID-ratkaisut voidaan korvata suoraan pylväsvälistä, asennuskorkeudesta tai valon laadusta tinkimättä.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Pinnoite	Merivedeltä suojattu pinnoite
Lamppuperheen koodi	LED185 [ LED module 18500 lm]	Tulenarkuusmerkintä	NO [ -]
Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen	CE-merkintä	CE-merkintä
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä	ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	Optic type outdoor	Keskilaaaja valonjako 10
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSD [ Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä]	Remarks	* Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Vakiovalo-ominaisuus	Ei
Optisen kuvun/linssin tyyppi	FG [ Tasolasi]	MCB-tuotteiden määrä	8
Valaisimen valokeilan hajautus	-	RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Ohjaukseen käyttöliittymä	DALI	LED engine type	LED
Liitäntä	Liitosyksikkö, 5-napainen		
Kaapeli	Johto 0.5 m, liitin, 5-napainen		
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I		

# MileWide<sup>2</sup> Large

Product Family Code	BPP436 [ MileWide 2 post LED large]
<b>Valon tekniset tiedot</b>	
Ylös suuntautuvan valovirran osuus	0,03
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	-
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-
<b>Käyttö ja sähkö tiedot</b>	
Otojännite	220/240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Kytkevirtasysäys	53 A
Syttymisaika	300 ms
Tehokerroin (min.)	0.98
<b>Ohjausjärjestelmät ja himmennys</b>	
Himmennettävä	Kyllä
<b>Mekaaniset tiedot ja runko</b>	
Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polymethyl methacrylate
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Lasi
Kiinnitysmateriaali	Aluminum
Asennuslaite	60/76P [ Asennus pylvään päähän, halkaisija 60–76 mm]
Optiikan kuvun/linssin muoto	Litteä
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Kokonaispituus	733 mm
Kokonaisleveys	306 mm
Kokonaiskorkeus	190 mm
Effective projected area	0,066 m <sup>2</sup>
Väri	Hopea

## Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP66 [ Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [ 5 J ilkkivaltasuojaus]
Syöksyjännitesuojaus (yhteis-/eromuotoinen)	Ylijännitesuoja 10 kV

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	15540 lm
Valovuotoleranssi	+/-7%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	136 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	≥70
Alkukromaattisuus	(0.380, 0.380) SDCM <5
Ottoteho alussa	114 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-11%

## Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
-------------------------	----------------

## Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869958046900
Tilaustuotteen nimi	BPP436 LED185-4S/740 I SI DM10 D9 SRG10
EAN/UPC – tuote	8718699580469
Tilauskoodi	58046900
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	919008633659
Nettopaino (kappale)	6,800 kg



## Mittapiirros



MileWide2 Large BPP/BRP436

## MileWide<sup>2</sup> Large

