



MileWide² Large

BRP436LED185-4S/740II SI BL1D28DM12SRG10

MileWide 2 side entry large, LED module 18500 lm, 740
Neutraali valkoinen, Suojausluokka II, Keskisuuri valonjako 12,
Hopea, Kaapeli 0,5 m kaapeliliittimellä, 3-napainen

Olemme kehittäneet yhdessä Holscher Designin kanssa MileWide LED gen2:n, joka on erittäin suositun MileWide-tuoteperheen seuraaja. Tyylikäs MileWide LED gen2 – tuoteperhe sisältää useita erilaisia pylväitä ja valaisinvarsia, minkä ansiosta se istuu täydellisesti sekä nykyiseen että tulevaisuuden kaupunkimaisemaan. Kehittyneen ledimoduulin ja käyttökohteen mukaan optimoidun optiikan ansiosta MileWide LED gen2 tuottaa erittäin laadukasta, yhdenmukaista ja tehokasta valaistusta teille entistä pienemmällä energiankulutuksella. MileWide LED gen2:n voi myös yhdistää valaistuksen ohjausjärjestelmiin ja ohjelmistoihin, sillä siinä on Philips SR (System Ready) -liitäntä. Tämän ansiosta sen voi yhdistää Interact Cityn kaltaisiin älykkäisiin valaistuksen ohjausjärjestelmiin missä tahansa käyttöiän vaiheessa. Lisäksi kukin valaisin voidaan tunnistaa erikseen Philips Service tag -huoltotunnistesovelluksella. Kun luet QR-koodin pylvään luokun sisäpuolelta, pääset heti valaisimin määrittäisiin. Tämä helpottaa ja nopeuttaa huoltoa sekä ohjelmointia valaisimen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Valonlähdemoduulin tyyppi	
Lamppuperheen koodi	LED185 [LED module 18500 lm]	Tuoteperheen koodi	BRP436 [MileWide 2 side entry large]
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä	Lighting Technology	LED
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö	Arvoasteikko	Tehokas
Liitäntälaite mukana	Kyllä	CE-merkintä	Kyllä
Muita tietoja	* Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.	Takuuaika	5 vuotta
		Tulenarkuusmerkintä	-
		ENEC-merkintä	ENEC-merkki

RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	0
Valovirta	15 725 lm
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	-
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	138 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>70
Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen
Optisen kuvun tyyppi	Tasolasi
Valaisimen valokeilan hajautus	-
Optiikan tyyppi, ulkotila	Keskisuuri valonjako 12

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220/240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
KytKentävirtasysäys	53 A
KytKentäaika	300 ms
Virrankulutus	114 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.98
Liitäntä	Liitinyksikkö, 3-napainen
Kaapeli	Kaapeli 0,5 m kaapeliliittimellä, 3-napainen
Tuotteiden määrä MCB:ssä,16 A, tyyppi B	8

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-40... +50 °C
----------------------	---------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte/verkkolaitte/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois)
Ohjausliittymä	-
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Lasi
Kiinnitysmateriaali	Alumiini
Kotelon väri	Hopea
Asennuslaite	Varsiasennus, halkaisija 60 mm
Optisen kuvun/linssin muoto	Litteä
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Clear

Kokonaispituus	734 mm
Kokonaisleveys	306 mm
Kokonaiskorkeus	137 mm
Tehokas heijastettu alue	0,066 m²
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	137 x 306 x 734 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusuojaus koodi	IK08 [5 J Ilkivallan kestävä]
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	Valaisimen syöksyjännitesuojaus 10 kV differentiaalitilassa ja 10 kV yleistilassa
Kestävän kehityksen profili	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-7%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.380, 0.380) SDCM <5
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%
Alkup. värintoistoindeksin toleranssi	+/-2

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	0,05 %
Valovirta keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana*	L95

Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Tq	
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	BRP436LED185-4S/740II SI BL1D28DM12SRG10
Koko tuotenimi	BRP436LED185-4S/740II SI BL1D28DM12SRG10
Full EOC	871869958047600
Tilauskoodi	58047600
Tuotekoodi (12NC)	919008633660
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718699580476
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718699580476

MileWide² Large

Mittapiirros

