

# PHILIPS

# Lighting



## TWG580

### TWG580 LED20/840 110-220V

LED Module 2000 lm, 840 中性白光, 100 至 240 V

TWG580 晶巧 LED 支架燈系列產品為因應室內作業平台直接光的需求，特別推出具特殊光型支架燈，其發光角度更廣、更舒適。並附上電源開關，使消費者可隨室內需求進行亮度調整與開關，為一款提供直接舒適光源與方便安裝、調整的支架燈系列

#### 产品数据

一般資訊		機械與外罩	
燈具系列代碼	LED20 [LED Module 2000 lm]	外觀材質	複合材質
照明技術	LED	外罩色彩	白色
照明技術		整體長度	1,180 mm
相關色彩溫度 (規範)	4000 K	整體寬度	24 mm
演色性指數 (CRI)	>80	整體高度	35 mm
光源色彩	840 中性白光	尺寸 (高 x 寬 x 深)	35 x 24 x 1180 mm
燈具光束擴散	100°	材質	聚氯乙烯
運轉與電力		認證與應用	
輸入電壓	100 至 240 V	防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
線路頻率	60 Hz	突波保護 (一般/差額)	EN61547 (L-L 0.5kV, L-G 1kV) kV
耗電量	20 W	保護等級 IEC	安全等級 II
溫度		初始效能 (符合 IEC 標準)	
環境溫度範圍	-5 至 +40 °C	功耗容差	+/-10%
控制與調光		產品資料	
控制介面	-	下訂產品名稱	TWG580 LED20/840 110-220V
		完整產品名稱	TWG580 LED20/840 110-220V
		完整產品代碼	871829176470000

# TWG580

訂單代碼	919038803015
材質 Nr. (12NC)	919038803015
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8718291764700

分子 - 每一外盒包裝	20
EAN/UPC - 箱	8718291764717

## 二维绘图

