



TWG580

TWG580 LED10/840 110-220V

LED Module 1000 lm, 840 中性白光, 100 至 240 V

TWG580 晶巧 LED 支架燈系列產品為因應室內作業平台直接光的需求，特別推出具特殊光型支架燈，其發光角度更廣、更舒適。並附上電源開關，使消費者可隨室內需求進行亮度調整與開關，為一款提供直接舒適光源與方便安裝、調整的支架燈系列

产品数据

一般資訊	
燈具系列代碼	LED10 [LED Module 1000 lm]
照明技術	LED
照明技術	
相關色彩溫度 (規範)	4000 K
演色性指數 (CRI)	>80
光源色彩	840 中性白光
燈具光束擴散	100°
運轉與電力	
輸入電壓	100 至 240 V
線路頻率	60 Hz
耗電量	10 W
溫度	
環境溫度範圍	-5 至 +40 °C
控制與調光	
控制介面	-

機械與外罩	
外殼材質	複合材質
外罩色彩	白色
燈體長度	602 mm
燈體寬度	24 mm
燈體高度	35 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	35 x 24 x 602 mm
材質	聚氯乙稀
認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
突波保護 (一般/差額)	EN61547 (L-L 0.5kV , L-G 1kV) kV
保護等級 IEC	安全等級 II
初始效能 (符合 IEC 標準)	
功耗容差	+/-10%
產品資料	
下訂產品名稱	TWG580 LED10/840 110-220V
完整產品名稱	TWG580 LED10/840 110-220V
完整產品代碼	871829176476200

TWG580

訂單代碼	919038803021
材質 Nr. (12NC)	919038803021
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8718291764762

分子 - 每一外盒包裝	20
EAN/UPC - 箱	8718291764779

二维绘图

