

# PHILIPS

## Lighting



# SM901C

## SM901C LED20/840 L600

LED Module 2000 lm - 840 neutral white - 100-240 V - 600 mm

SM901C LED 燈板型吸頂燈，燈具本體採用高級粉體烤漆，多種色溫選擇 4000K/6500K，節能省電高效率，快速安裝設計，輕鬆應用，高品質燈光，可呈現最佳色彩效果。

### 产品数据

#### 基本資訊

燈具系列代碼	LED20 [ LED Module 2000 lm]
光源色彩	840 neutral white
燈具光束擴展	120°
控制介面	-
保護等級 IEC	CLIII (II)
材質	Polycarbonate

#### 運作和電氣

輸入電壓	100-240 V
輸入頻率	60 Hz

#### 機械和殼體

外罩材質	Metal-Plastic
總長度	632 mm
總寬度	204 mm
總高度	41 mm
長度	600 mm
色彩	WH
尺寸 (高 x 寬 x 深)	41 x 204 x 632 mm (1.6 x 8 x 24.9 in)

#### 應用

防水防塵規範代碼	IP20 [ Finger-protected]
突波保護 (一般/差額)	EN61547(L-L 1kV, L-G 2kV) kV

#### 初始性能

初始廣蝕性色溫	4000 K
初始演色性指數	>80
初始輸入功率	21 W
用電量容限	+/-10%

#### 耐久性能

平均使用時間 L70B50	25000 h
---------------	---------

#### 適用條件

環境溫度範圍	-5 至 +40 °C
--------	-------------

#### 產品參數


完整產品碼	871869680502200
訂購產品名稱	SM901C LED20/840 L600
EAN/UPC - 產品	8718696805022
訂購代碼	919038803357

## SM901C

分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	1
材質編號(12NC)	919038803357
淨重 (件)	0.150 kg



### 二维绘图



TMS013/2xT8LED+GKH A L12

