

PHILIPS

Lighting



SM901C

SM901C LED40/840 L1200

LED module 4000 lm - 840 neutral white - 100-240 V - 1200 mm

SM901C LED 燈板型吸頂燈，燈具本體採用高級粉體烤漆，多種色溫選擇 4000K/6500K，節能省電高效率，快速安裝設計，輕鬆應用，高品質燈光，可呈現最佳色彩效果。

产品数据

| 基本資訊 | |
|----------------|--|
| 燈具系列代碼 | LED40 [LED module 4000 lm] |
| 光源色彩 | 840 neutral white |
| 燈具光束擴展 | 120° |
| 控制介面 | - |
| 保護等級 IEC | CLIII (II) |
| 材質 | Polycarbonate |
| 運作和電氣 | |
| 輸入電壓 | 100-240 V |
| 輸入頻率 | 60 Hz |
| 機械和殼體 | |
| 外罩材質 | Metal-Plastic |
| 總長度 | 1250 mm |
| 總寬度 | 204 mm |
| 總高度 | 41 mm |
| 長度 | 1200 mm |
| 色彩 | WH |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 41 x 204 x 1250 mm (1.6 x 8 x 49.2 in) |


| 應用 | |
|---------------|------------------------------|
| 防水防塵規範代碼 | IP20 [Finger-protected] |
| 突波保護 (一般/差額) | EN61547(L-L 1kV, L-G 2kV) kV |
| 初始性能 | |
| 初始廣蝕性色溫 | 4000 K |
| 初始演色性指數 | >80 |
| 初始輸入功率 | 42 W |
| 用電量容限 | +/-10% |
| 耐久性能 | |
| 平均使用時間 L70B50 | 25000 h |
| 適用條件 | |
| 環境溫度範圍 | -5 至 +40 °C |
| 產品參數 | |
| 完整產品碼 | 871869680506000 |
| 訂購產品名稱 | SM901C LED40/840 L1200 |
| EAN/UPC - 產品 | 8718696805060 |
| 訂購代碼 | 919038803359 |

SM901C

| | |
|--------------|--------------|
| 分子 - 各件數量 | 1 |
| 分子 - 每一外盒內件數 | 1 |
| 材質編號(12NC) | 919038803359 |
| 淨重 (件) | 0.150 kg |



二维绘图



TMS013/2xT8LED+GKH A L12

