

# PHILIPS

# Lighting



## SM901C

### SM901C LED40/840 L1200

LED module 4000 lm - 840 - 100-240 V - 1200 mm

SM901C LED 燈板型吸頂燈，燈具本體採用高級粉體烤漆，多種色溫選擇 4000K/6500K，節能省電高效率，快速安裝設計，輕鬆應用，高品質燈光，可呈現最佳色彩效果。


#### 产品数据

基本資訊	
燈具系列代碼	LED40 [ LED module 4000 lm]
光源色彩	840
燈具光束擴展	120°
控制介面	-
保護等級 IEC	CLIII (II)
材質	Polycarbonate
運作和電氣	
輸入電壓	100-240 V
輸入頻率	60 Hz
機械和殼體	
外罩材質	Metal-Plastic
總長度	1250 mm
總寬度	204 mm
總高度	41 mm
長度	1200 mm
色彩	WH
尺寸 (高 x 寬 x 深)	41 x 204 x 1250 mm (1.6 x 8 x 49.2 in)

應用	
防水防塵規範代碼	IP20 [ IP20]
突波保護 (一般/差額)	EN61547(L-L 1kV, L-G 2kV) kV
初始性能	
初始腐蝕性色溫	4000 K
初始演色性指數	>80
初始輸入功率	42 W
用電量容限	+/-10%
適用條件	
環境溫度範圍	-5 to +40 °C
產品參數	
完整產品碼	871869680506000
訂購產品名稱	SM901C LED40/840 L1200
EAN/UPC - 產品	8718696805060
訂購代碼	919038803359
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	1
材質編號(12NC)	919038803359
淨重 (件)	0.150 kg



## 二维绘图



TMS013/2xT8LED+GKH A L12

TMS013/2xT8LED+GKH A L12

