



# Essential LED Highbay

## BY018P LED300/CW PSU NB

Essential LED Highbay es un LED de gran altura muy eficiente a un precio muy competitivo.

### Datos del producto

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Funcionamiento de emergencia</b>           |                          |
| Ángulo de haz de la fuente de luz             | 60 °                     |
| Fuente de luz reemplazable                    | No                       |
| Controlador/unidad de potencia/ transformador | Fuente de alimentación   |
| Controlador incluido                          | Si                       |
| Conexión                                      | Cables y guías flotantes |
| Clase de protección IEC                       | Seguridad clase I        |
| Salida lumínica constante                     | Sí                       |
| <b>Mecánicos y de carcasa</b>                 |                          |
| Tensión de entrada                            | 120 a 277 V              |
| Frecuencia de entrada                         | 50 o 60 Hz               |
| <b>Controles y regulación</b>                 |                          |
| Con regulación de intensidad                  | No                       |
| <b>Datos técnicos de la luz</b>               |                          |
| Material de la carcasa                        | Aluminio                 |
| Color                                         | negro                    |

|                                                    |                                                                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad)           | NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)                                   |
| <b>Aprobación y aplicación</b>                     |                                                                           |
| Código de protección de ingreso                    | IP65 [ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
| <b>Información general</b>                         |                                                                           |
| Flujo luminoso inicial                             | 30000 lm                                                                  |
| Tolerancia del flujo luminoso                      | +/-10%                                                                    |
| Temperatura de color correlacionada inic.          | 6500 K                                                                    |
| Índice de reproducción de color inic.              | 80                                                                        |
| Potencia de entrada inicial                        | 230 W                                                                     |
| Tolerancia del consumo de energía                  | +/-10%                                                                    |
| <b>Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)</b> |                                                                           |
| Vida útil media L70B50                             | 50,000 h                                                                  |
| <b>Condiciones de aplicación</b>                   |                                                                           |
| Rango de temperatura ambiente                      | -20 a +40 °C                                                              |


# Essential LED Highbay

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Datos de producto                    |                         |
| Nombre del producto del pedido       | BY018P LED300/CW PSU NB |
| EAN/UPC: producto                    | 7702081995338           |
| Código del pedido                    | 919053055582            |
| Numerador: cantidad por paquete      | 1                       |
| Numerador: paquetes por caja externa | 1                       |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Material de SAP   | 919053055582 |
| Peso neto (pieza) | 5,500 kg     |



## Plano de dimensiones



PA2-LED Indoor

