



EcoBATTEN 2

TMS950 2XTL5-50W/840 EB WR

2, TL5, 50 W, Branco neutro 840, Eletrônico, Refletor branco sem aleta

O lançamento EcoBATTEN 2 é a linha de luminárias para aplicação em interiores com instalação de sobrepor ou pendente ideal para ambientes industriais. Foi aprimorada especialmente para ser utilizada com duas lâmpadas fluorescentes tubulares TL5 Eco de 25W ou 50W. Disponível em 4 versões de corpo e com reatores dimerizáveis opcional permite total integração a sistemas de controle predial.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	TL5 [TL5]
Equipamento	EB [Eletrônico]
Dados técnicos de luz	
Número de fontes de luz	2
Cor da fonte de luz	Branco neutro 840
Tipo de ótica	Refletor branco sem aleta
Tipo de acessório de difusor ótico	-
Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	50 W
Dados mecânicos e de compartimento	
Cor do compartimento	Branco

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TMS950 2XTL5-50W/840 EB WR
Nome do produto completo	TMS950 2XTL5-50W/840 EB WR
Descrição do código local	LUMINARIA TMS950 2XTL5-50W/840 EB WR
Código de encomenda	919106020631
Nº do material (12NC)	919106020631
Código local	919106020631
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1