



EcoBATTEN 2

TMS952 2XTL5-25W/840 EB R-H WH

2, TL5, 25 W, Branco neutro 840, Eletrônico, Alta refletância de refletor, Branco

O lançamento EcoBATTEN 2 é a linha de luminárias para aplicação em interiores com instalação de sobrepôr ou pendente ideal para ambientes industriais. Foi aprimorada especialmente para ser utilizada com duas lâmpadas fluorescentes tubulares TL5 Eco de 25W ou 50W. Disponível em 4 versões de corpo e com reatores dimerizáveis opcional permite total integração a sistemas de controle predial.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	TL5 [TL5]
Equipamento	EB [Eletrônico]
Dados técnicos de luz	
Número de fontes de luz	2
Cor da fonte de luz	Branco neutro 840
Tipo de ótica	Alta refletância de refletor
Tipo de acessório de difusor ótico	-
Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	25 W
Dados mecânicos e de compartimento	
Cor do compartimento	Branco

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TMS952 2XTL5-25W/840 EB R-H WH
Nome do produto completo	TMS952 2XTL5-25W/840 EB R-H WH
Descrição do código local	LUMINARIA TMS952 2XTL5-25W/840 EB R-H WH
Código de encomenda	919106020681
Nº do material (12NC)	919106020681
Código local	919106020681
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1