



# TCW060a

## TCW060 2xTL5-25W/840 EB PC-L

2, TL5, 25 W, Branco neutro 840, Eletrônico, Policarbonato grande

A nova luminária hermética TCW060 é ideal para ser utilizada em ambientes agressivos onde é necessário proteção à prova de vapores, água e poeira, e foi especialmente desenhada e desenvolvida para a utilização com lâmpadas fluorescentes TL-D / TL5 e reatores eletrônicos. Seu design compacto e econômico proporciona uma perfeita interação ao ambiente. Com grau de proteção IP65, a TCW060 é impermeável, ampliando o seu uso para locais úmidos, como indústrias, galpões, garagens, etc. É fácil de instalar e manter, pois possui cliques de teto ajustáveis tornando a instalação ainda mais flexível e prática.

### Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	TL5 [TL5]
Equipamento	EB [Eletrônico]
Dados técnicos de luz	
Número de fontes de luz	2
Cor da fonte de luz	Branco neutro 840
Tipo de acessório de difusor ótico	Policarbonato grande
Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	25 W
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TCW060 2xTL5-25W/840 EB PC-L

Nome do produto completo	TCW060 2xTL5-25W/840 EB PC-L
Full EOC	919106031631
Descrição do código local	LUMINARIA TCW060 2XTL5-25W/840 EB PC-L
Código de encomenda	919106031631
Nº do material (12NC)	919106031631
Código local	919106031631
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1

## TCW060a

### Desenho dimensional

