




TBS165

TBS165 2XTL5-25W/840 HFD C6

2, TL5, 25 W, Branco neutro 840, HF DALI, Lente de alto brilho dupla parabólica fechada

Projetado para atender a necessidade de iluminação energeticamente eficiente, a luminária TBS165 permite economizar energia, substituindo instalações desatualizadas com a tecnologia Philips TL5. Design inovador, óptica dedicada, a gama TBS165 pode ser aplicada como iluminação geral em uma grande variedade de aplicações, incluindo escritórios, corredores, escolas e lojas (supermercados, DIY). Usado em combinação com reatores eletrônicos e lâmpadas TL5 Philips, permite economia de energia substancial. A luminária de baixa altura se encaixa perfeitamente em tetos onde a distância do forro e da laje é pequena. Convenientemente, a luminária não tem que ser aberta, já que tem lâmpadas pré-instaladas e pode ser conectada a partir da parte externa.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	TL5 [TL5]
Equipamento	HFD [HF DALI]
Dados técnicos de luz	
Número de fontes de luz	2
Cor da fonte de luz	Branco neutro 840
Tipo de ótica	Lente de alto brilho dupla parabólica fechada
Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	25 W

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TBS165 2XTL5-25W/840 HFD C6
Nome do produto completo	TBS165 2XTL5-25W/840 HFD C6
Full EOC	919106032859
Descrição do código local	LUMINARIA TBS165 2XTL5-25W/840 HFD C6
Código de encomenda	919106032859
Nº do material (12NC)	919106032859
Código local	919106032859
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	7894400818814
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
EAN/UPC - caixa	7894400818814

Desenho dimensional

