



# SLS1500

## MVP158 E40 MAX1500W R-WB IP55

Feixe aberto do refletor

Os projetores SLS são leves e compactos. Ideais para iluminação externa, foram projetados para serem utilizados com lâmpadas a vapor metálico de 1.500W ou a vapor de sódio de 1.000W. Disponíveis em duas aberturas de feixe: aberto e fechado. Seu refletor é de alumínio brilhante com vidro frontal fechado, oferecendo proteção contra poeira. É fácil de instalar e oferece um excelente rendimento luminoso.

### Dados do produto

<b>Informações gerais</b>		<b>Full EOC</b>	
Casquilho	E40 [E40]		919506010153
<b>Dados técnicos de luz</b>		<b>Descrição do código local</b>	
Tipo óptico ao ar livre	Feixe aberto do refletor		LUMINARIA MVP158 E40 MAX1500W R-WB IP55
<b>Aprovação e aplicação</b>		<b>Código de encomenda</b>	
Código de proteção de entrada	IP55 [Proteção contra o acúmulo de poeira, à prova de jatos]		919506010153
<b>Dados do produto</b>		<b>Nº do material (12NC)</b>	
Nome de produto da encomenda	MVP158 E40 MAX1500W R-WB IP55		919506010153
Nome do produto completo	MVP158 E40 MAX1500W R-WB IP55	<b>Código local</b>	
			919506010153
		<b>Numerador – Quantidade por embalagem</b>	
			1
		<b>EAN/UPC – produto/caixa</b>	
			7894400003395
		<b>Numerador SAP – Embalagens por exterior</b>	
			1
		<b>EAN/UPC – caixa</b>	
			7894400003395

# SLS1500

## Desenho dimensional

Dimensões em mm:

