



# SLS1500

## MVP128 SON-T1000W R-NB IP55

SON-T, 1000 W, Refletor de feixe estreito

Os projetores SLS são leves e compactos. Ideais para iluminação externa, foram projetados para serem utilizados com lâmpadas a vapor metálico de 1.500W ou a vapor de sódio de 1.000W. Disponíveis em duas aberturas de feixe: aberto e fechado. Seu refletor é de alumínio brilhante com vidro frontal fechado, oferecendo proteção contra poeira. É fácil de instalar e oferece um excelente rendimento luminoso.

### Dados do produto

Informações gerais		Nome do produto completo	
Código da família das lâmpadas	SON-T [SON-T]	Full EOC	919506110161
Dados técnicos de luz		Descrição do código local	LUMINARIA MVP128 SON-T1000W R-NB IP55
Tipo óptico ao ar livre	Refletor de feixe estreito	Código de encomenda	919506110161
Dados elétricos e de operação		Nº do material (12NC)	919506110161
Consumo de energia	1.000 W	Código local	919506110161
Aprovação e aplicação		Numerador — Quantidade por embalagem	1
Código de proteção de entrada	IP55 [Proteção contra o acúmulo de poeira, à prova de jatos]	EAN/UPC - produto/caixa	7894400003401
Dados do produto		Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
Nome de produto da encomenda	MVP128 SON-T1000W R-NB IP55	EAN/UPC - caixa	7894400003401

# SLS1500

## Desenho dimensional

Dimensões em mm:

