



Nízkonapěťové žárovky

STAN ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT

Čirá žárovka na napětí 12, 24, 42 nebo 50 V


Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27 [E27]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Nominální životnost	1 000 h
Cyklus zapnutí	4 000
Jmenovitá životnost (hodiny)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Světelné technické	
Světelný tok	580 lm
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Index podání barev (CRI)	100
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	40 W
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Doba zahřívání do 60 % světla	Okamžité rozsvícení plného světla s
Napětí (jmen.)	24 V
Napětí (jmen.)	24 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	A60 [A 60 mm]
Certifikace a použití	
Spotřeba energie kWh/1000 h	40 kWh
Označení a balení	
Objednací název produktu	Stan ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT
Celý název výrobku	STAN ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT
Full EOC	871150002293684
Objednací kód	02293684
Číslo materiálu (12NC)	920011020503
Místní kód	A604024
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500022936
Číslování SAP – balení v krabici	120
Pouzdro – EAN/UPC	8711500348906

Nízkonapěťové žárovky

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)
Stan ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	60 mm	107,5 mm

