

PHILIPS

Lighting



Štandardné Extra nízkonapäťové A60

STAN ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT

Žiarovka z číreho skla pre prevádzkové napätia 12, 24, 42 a 50V

Údaje o produkte

Všeobecné informácie

Pätica	E27 [E27]
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Nominálna životnosť (nom.)	1000 h
Spínací cyklus	4 000X

Svetelné technické

Svetelný tok (nom.)	580 lm
Svetelný tok (menovitý) (nom.)	580 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	2700 K
Index podania farieb (nom.)	100

Prevádzkové a elektrické

Power (Rated) (Nom)	40 W
Čas spustenia (nom.)	0,0 s
Čas zahrievania na 60 % svetla (nom.)	instant full light
Napätie (nom.)	24 V

Ovládanie a stmievanie

Stmievatelné.	áno
---------------	-----

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Číra (CL)
Informácie o päťci	Brass [Brass Cap]

Schválenie a použitie


Označenie energetickej účinnosti (EEL)	D
Spotreba energie kWh/1 000 h	40 kWh

Údaje o produkte

Úplný kód produktu	871150002293684
Objednávkový názov produktu	Standard ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT
EAN/UPC – produkt	8711500022936
Objednávkový kód	02293684
Local Code	A604024
Čítateľ – množstvo kusov v balení	1
Čítateľ – počet balení v krabici	120
Č. materiálu (12NC)	920011020503
Čistá hmotnosť (kus)	28,000 g
ILCOS Code	IAA/C-40-24-E27-60

Štandardné Extra nízkonapäťové A60

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	C (max)
Standard ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	60 mm	107,5 mm

ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL

