



Normallampa lågvolt A60

STAN ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT

Klara lampor som matas med spänning 12, 24 och 50 V


Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	1 000 h
Driftcykel	4 000
Specifiserad livslängd (timmar)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Ljusteknik	
Ljusflöde	580 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Färgåtergivningsindex	100
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	40 W
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Spänning (nom)	24 V
Spänning (nom)	24 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	A60 [A 60 mm]
Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	40 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	Stan ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT
Fullständigt produktnamn	STAN ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT
Full EOC	871150002293684
Beskrivning av lokal kod	8340178
Beställningsnummer	02293684
Materialnummer (12NC)	920011020503
Lokal kod	8340178
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500022936
Räknare - antal förpackningar per kartong	120
EAN/UPC - Hölje	8711500348906

Normallampa lågvolt A60

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
Stan ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	60 mm	107,5 mm

