



# Trubkové do pečících trub

## Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT

Trubkové žárovky s čirou baňkou

### Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E14 [E14]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Nominální životnost	1 000 h
Cyklus zapnutí	4 000
Jmenovitá životnost (hodiny)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Světelně technické	
Světelný tok	90 lm
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Index podání barev (CRI)	100
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	15,0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,06 A
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Doba zahřívání do 60 % světla	Okamžité rozsvícení plného světla s
Účinnost (zlomek)	1
Napětí (jmen.)	230-240 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	T22 [T 22 mm]
Certifikace a použití	
Spotřeba energie kWh/1000 h	15 kWh
Označení a balení	
Objednací název produktu	App 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT
Celý název výrobku	Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT
Full EOC	872790094703800
Objednací kód	94703800
Číslo materiálu (12NC)	921096244427
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900947038
Číslování SAP – balení v krabici	100
Pouzdro – EAN/UPC	8727900947052

## Trubkové do pečících trub

### Rozměrové výkresy

Product	D (max)	C (max)
App 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm

