



Żarówka do lodówek

Appliance 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT

Tubularna lampa żarowa

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	1 000 h
Cykl Przelączania	4 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny	110 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Zużycie energii	15,0 W
Lamp Current (Nom)	0,06 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	1
Napięcie (Nom)	230-240 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T25 [T 25 mm]

Certyfikaty i zastosowania

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	15 kWh
---	--------

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	Appl 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT
Pełna nazwa produktu	Appliance 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT
Full EOC	872790094715100
Kod zamówienia	94715100
Materiał Nr (12NC)	921097744445
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8727900947151
Numerator - Packs per outer box	100
EAN/UPC - Opakowanie	8727900947175

Żarówka do lodówek

Rysunki techniczne

Product	D (max)	C (max)
Appl 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT	25 mm	57 mm

