



# Standard Lustre P45 frosted

## Stan 25W E14 230V P45 FR 1CT/10X10F

Сферические вакуумные или газонаполненные лампы накаливания с матированной колбой и цоколем типа E

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E14 [E14]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Номинальный срок службы	1 000 часов
Срок службы (часов)	1 000 часов
Осветительная технология	Incandescent

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	215 лм
Коэффициент цветопередачи (CRI)	100

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	25 В
Напряжение (ном.)	230 Вт
Напряжение (ном.)	230 Вт

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да


Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Матовый
Форма колбы	P45 [P 45 мм]

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	Stan 25W E14 230V P45 FR 1CT/10X10F
Полное название продукта	Stan 25W E14 230V P45 FR 1CT/10X10F
Полный код продукта	871150001194750
Код заказа	921411144214
Материал № (12NC)	921411144214
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500011947
Нумератор — упаковок на внешний короб	100
EAN/UPC — короб	8711500083302

## Standard Lustre P45 frosted

### Чертеж размеров



Product	D	C (max)
Stan 25W E14 230V P45 FR 1CT/10X10F	45 мм	78 мм



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2023, Апрель 30 - Данные для изменения