



Vela estándar B35 transparente

Stan 40W E14 125-130V B35 CL 1CT/10X10F

Foco con forma de llama de vidrio transparente y foco sellado al vacío o relleno con gas con base B o E

Datos del producto

| Información general | |
|----------------------------|--|
| Tapa-base | E14 [E14] |
| Posición de funcionamiento | UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)] |
| Vida útil nominal | 1,000 hora(s) |
| Vida útil promedio (horas) | 1,000 hora(s) |
| Lighting Technology | Incandescent |

| Información técnica sobre la luz | |
|-------------------------------------|--------|
| Flujo luminoso | 480 lm |
| Índice de producción de color (IRC) | 100 |

| Operación y aspectos eléctricos | |
|---------------------------------|-----------|
| Consumo de energía | 40 W |
| Voltaje (nominal) | 125-130 V |


| Controles y atenuación | |
|------------------------|----|
| Regulable | Sí |

| Mecánica y carcasa | |
|--------------------|---------------|
| Acabado de la luz | Transpar. |
| Forma del foco | B35 [B 35 mm] |

| Información del producto | |
|--------------------------------------|---|
| Nombre del producto del pedido | Stan 40W E14 125-130V B35 CL 1CT/10X10F |
| Nombre del producto completo | Stan 40W E14 125-130V B35 CL 1CT/10X10F |
| Full EOC | 871150005663450 |
| Descripción de código local | STAN 40W E14 125-130V B35 CL 1CT/10X10F |
| Código del pedido | 921491535609 |
| N.º de material (12NC) | 921491535609 |
| Código local | 399881 |
| Numerador SAP: cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC: producto/caja | 8711500056634 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 100 |
| EAN/UPC - Caja | 8711500074614 |

Vela estándar B35 transparente

Plano de dimensiones



| Product | D | C (max) |
|---|-------|---------|
| Stan 40W E14 125-130V B35 CL 1CT/10X10F | 35 mm | 100 mm |

