



# P45 do pečících trub

APPL 40W E14 230V P45 CL OV 1CT/4X5F


Kapkové žárovky čiré (baňka P)

## Údaje o produktu

|                                           |                                            |                                  |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Obecné informace</b>                   |                                            | <b>Řízení a stmívání</b>         |                                      |
| Patice krytky                             | E14 [E14]                                  | Stmívatelné                      | Ano                                  |
| Provozní poloha                           | UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)] | <b>Mechanické a materiály</b>    |                                      |
| Nominální životnost                       | 1 000 h                                    | Povrchová úprava žárovky         | Čiré                                 |
| Cyklus zapnutí                            | 4 000                                      | Tvar žárovky                     | P45 [P 45 mm]                        |
| Jmenovitá životnost (hodiny)              | 1 000 h                                    | <b>Certifikace a použití</b>     |                                      |
| Lighting Technology                       | Incandescent                               | Spotřeba energie kWh/1000 h      | 40 kWh                               |
| <b>Světelné technické</b>                 |                                            | <b>Označení a balení</b>         |                                      |
| Světelný tok                              | 430 lm                                     | Objednací název produktu         | Appl 40W E14 230V P45 CL OV 1CT/4X5F |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti | 2700 K                                     | Celý název výrobku               | APPL 40W E14 230V P45 CL OV 1CT/4X5F |
| Index podání barev (CRI)                  | 100                                        | Full EOC                         | 871150002933138                      |
| <b>Provozní a elektrické</b>              |                                            | Objednací kód                    | 02933138                             |
| Spotřeba energie                          | 40,0 W                                     | Číslo materiálu (12NC)           | 923265944245                         |
| Proud zdroje (jmen.)                      | 0,17 A                                     | Číslování SAP – počet v balení   | 1                                    |
| Doba spuštění (jmen.)                     | 0,0 s                                      | EAN/UPC – výrobek/pouzdro        | 8711500029331                        |
| Doba zahřívání do 60 % světla             | Okamžité rozsvícení plného světla s        | Číslování SAP – balení v krabici | 20                                   |
| Účinník (zlomek)                          | 1                                          | Pouzdro – EAN/UPC                | 8711500390752                        |
| Napětí (jmen.)                            | 230 V                                      |                                  |                                      |
| Napětí (jmen.)                            | 230 V                                      |                                  |                                      |

## P45 do pečících trub

### Rozměrové výkresy



| Product                              | D (max) | C (max) |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Appl 40W E14 230V P45 CL OV 1CT/4X5F | 45 mm   | 75 mm   |

