



# Żarówka do kuchenek

APPL 40W E14 230V P45 CL OV 1CT/4X5F

Lampa żarowa w kształcie kulki

## Dane produktu

### Informacje podstawowe

Trzonek	E14 [ E14]
Pozycja robocza	UNIVERSAL [ uniwersalna]
Główne zastosowanie	piekarnik
Trwałość nominalna (Nom)	1000 h
Cykl załączania	4000X

### Dane techniczne oświetlenia

Strumień świetlny (Nom)	430 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	430 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	100

### Eksploatacja i połączenie elektryczne

Power (Rated) (Nom)	40.0 W
Prąd lampy (Nom)	0,17 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	instant full light
Współczynnik mocy (Nom)	1
Napięcie (Nom)	230 V

### Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	tak
---------------------	-----

### Mechanika i korpus

Wykończenie bańki	przezroczysta (CL)
-------------------	--------------------

### Certyfikaty i zastosowania


Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	E
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	40 kWh

### Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871150002933138
Nazwa produktu na zamówieniu	Appliance 40W E14 230V P45 CL OV 1CT/4X5F
EAN/UPC - Produkt	8711500029331
Kod zamówienia	02933138
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	20
Materiał Nr (12NC)	923265944245
Waga netto (szt.)	15,460 g
ILCOS Code	IBP/C-40-230-E14-45*

## Żarówka do kuchenek

### Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
Appliance 40W E14 230V P45 CL OV 1CT/4X5F	45 mm	75 mm

APP 40W E14 230V P45 CL OV

