



P45 do rúr na pečenie

APPL 40W E14 230V P45 CL OV 1CT/4X5F

Lustrové vákuové žiarovky z číreho skla (P-banka)


Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E14 [E14]
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Nominálna životnosť	1 000 h
Spínací cyklus	4 000
Menovitá životnosť (hodiny)	1 000 h
Technológia osvetlenia	Incandescent
Svetelné technické	
Svetelný tok	430 lm
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2700 K
Index podania farieb (CRI)	100
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	40,0 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,17 A
Čas spustenia (nom.)	0,0 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	okamžitý plný svetelný výkon s
Účinnosť (zlomok)	1
Napätie (nom.)	230 V
Napätie (nom.)	230 V

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné
Tvar žiarovky	P45 [P 45 mm]
Schválenie a použitie	
Spotreba energie kWh/1 000 h	40 kWh
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	Appl 40W E14 230V P45 CL OV 1CT/4X5F
Úplný názov produktu	APPL 40W E14 230V P45 CL OV 1CT/4X5F
Úplný kód produktu	871150002933138
Objednávkový kód	02933138
Č. materiálu (12NC)	923265944245
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500029331
Čitateľ – počet balení v krabici	20
EAN/UPC – balenie	8711500390752

P45 do rúr na pečenie

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	C (max)
Appl 40W E14 230V P45 CL OV 1CT/4X5F	45 mm	75 mm

