



# P45 do pečících trub

## APPL 40W E14 240V P45 CL OV 1BL/10

Kapkové žárovky čiré (baňka P)


### Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E14 [E14]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Nominální životnost	1 000 h
Cyklus zapnutí	4 000
Jmenovitá životnost (hodiny)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Světelně technické	
Světelný tok	420 lm
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Index podání barev (CRI)	100
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	40,0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,17 A
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Doba zahřívání do 60 % světla	Okamžité rozsvícení plného světla s
Účinnost (zlomek)	1
Napětí (jmen.)	240 V
Napětí (jmen.)	240 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	P45 [P 45 mm]
Certifikace a použití	
Spotřeba energie kWh/1000 h	40 kWh
Označení a balení	
Objednací název produktu	Appl 40W E14 240V P45 CL OV 1BL/10
Celý název výrobku	APPL 40W E14 240V P45 CL OV 1BL/10
Full EOC	871150015754625
Objednací kód	15754625
Číslo materiálu (12NC)	923265945508
Místní kód	OVENP4540
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500157546
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8711500158727

## P45 do pečících trub

### Rozměrové výkresy



Product	D	C (max)
Appl 40W E14 240V P45 CL OV 1BL/10	45 mm	75 mm

