



Żarówka do kuchenek

APPL 40W E14 240V P45 CL OV 1BL/10

Lampa żarowa w kształcie kulki

Dane produktu

Informacje podstawowe	
Trzonek	E14 [E14]
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Główne zastosowanie	piekarnik
Trwałość nominalna (Nom)	1000 h
Cykl załączania	4000X

Dane techniczne oświetlenia	
Strumień świetlny (Nom)	420 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	420 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	100

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	40.0 W
Prąd lampy (Nom)	0,17 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	instant full light
Współczynnik mocy (Nom)	1
Napięcie (Nom)	240 V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak

Mechanika i korpus	
Wykończenie bańki	przezroczysta (CL)


Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	E
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	40 kWh

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150015754625
Nazwa produktu na zamówieniu	Appliance 40W E14 240V P45 CL OV 1BL/10
EAN/UPC - Produkt	8711500157546
Kod zamówienia	15754625
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	923265945508
Waga netto (szt.)	15,460 g
ILCOS Code	IBP/C-40-240-E14-45*

Żarówka do kuchenek

Rysunki techniczne

Product	D	C (max)
Appliance 40W E14 240V P45 CL OV 1BL/10	45 mm	75 mm



APP 40W E14 240V P45 CL OV

