



P45 do rúr na pečenie

APPL 40W E14 240V P45 CL OV 1BL/10

Lustrové vákuové žiarovky z číreho skla (P-banka)


Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E14 [E14]
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Nominálna životnosť	1 000 h
Spínací cyklus	4 000
Menovitá životnosť (hodiny)	1 000 h
Technológia osvetlenia	Incandescent
Svetelné technické	
Svetelný tok	420 lm
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2700 K
Index podania farieb (CRI)	100
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	40,0 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,17 A
Čas spustenia (nom.)	0,0 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	okamžitý plný svetelný výkon s
Účinnosť (zlomok)	1
Napätie (nom.)	240 V
Napätie (nom.)	240 V
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno

Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné
Tvar žiarovky	P45 [P 45 mm]
Schválenie a použitie	
Spotreba energie kWh/1 000 h	40 kWh
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	Appl 40W E14 240V P45 CL OV 1BL/10
Úplný názov produktu	APPL 40W E14 240V P45 CL OV 1BL/10
Úplný kód produktu	871150015754625
Objednávkový kód	15754625
Č. materiálu (12NC)	923265945508
Miestny objednávkový kód	OVENP4540
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500157546
Čitateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8711500158727

P45 do rúr na pečenie

Rozmerový obrázok



Product	D	C (max)
Appl 40W E14 240V P45 CL OV 1BL/10	45 mm	75 mm

